

Sworznie ustalające • z szybkim blokowaniem

22122.0320



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Przycisk

- Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

- Tworzywo termoplastyczne PA 6, czarno-szary, matowy

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Sworznień blokujących jest wciągany i zabezpieczony przez pociągnięcie gałki.

Wystający czerwony przycisk wskazuje pozycję zablokowania (sworznień blokujących schowany). Naciśnięcie czerwonego przycisku powoduje przeskoczenie sworzni do pozycji blokującej.

Więcej informacji



Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować. Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek



Nakrętka kontrująca
22120.0116 - .0118 (Stal)
22120.0516 - .0518 (Stal nierdzewna)

Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Ciężar	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	maks.	[g]	
-0,02 -0,04			[mm]				[mm]	[N]		[°C]			
Stal nierdzewna													
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0320

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.