

Sworznie ustalające • z sensorem

22123.0016



Opis produktu

Trzpień ustalający służy do indeksowania otworów.

Trzpień ustalający z czujnikiem umożliwia monitorowanie pozycji trzpienia indeksującego.

Po włączeniu czujnik przełącza się już po 2/3 odległości indeksowania l_2 . Oprócz sygnału elektronicznego stan przełącznika jest wskazywany bezpośrednio na czujniku za pomocą diody LED.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Kabel

- Tworzywo sztuczne PUR, czarne

Magnes

- Trwały magnes

Czujnik

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Nakrętka blokująca

- Stal nierdzewna A2 (ISO 8675)

Montaż

Dołączony oddzielny czujnik i zacisk czujnika można zamontować za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Kierunek wyprowadzenia kabla czujnika można określić indywidualnie.

1. Wsuń czujnik z boku zacisku czujnika.

2. Dokręć wewnętrzną śrubę sześciokątną czujnika z niewielką siłą ręki (maks. 0,1 Nm).

3. Zatrząśnij zacisk czujnika w pierścieniowym rowku trzpienia indeksującego w dowolnej pozycji.

4. Obracając zacisk czujnika, można regulować kierunek wyprowadzenia kabla czujnika.

Uwaga:

Aby uniknąć zakłóceń, na trzpień wskaźnikowy nie powinny oddziaływać żadne pola magnetyczne.

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworznie schowane).

Więcej informacji



Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Moduły kontrolne, z sensorem

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		min.	maks.	[g]	Nr art.
d_1	d_2	l_2 min.	d_3	l_1	l_3	l_4		F_1	F_2				
-0,02 -0,05							[mm]	[N]		[°C]			
z gałką, bez blokady – rysunek 1													
16	M24 x 2	20	33	85	38	18,5	27	13	54	-25	75	296	22123.0016

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu