

Boczne elementy dociskowe sprężynujące

22140.0014



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Materiał

Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana

Korpus

- Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Montaż


Przestrzegać wymiaru zabudowy l_3 .

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary						Otwór ustalający H8	Skok s	Siła sprężyny ¹⁾		 min. maks.		 [g]	Nr art.
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]								[N]					
kulka ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1													
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8	18	-30	50	43	22140.0014

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.