

Boczne elementy dociskowe sprężynujące
22140.0618



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Materiał

- Kulka**
- Stal łożyskowa, utwardzana
- Korpus**
- Stal automatowa, oksydowana
- Sprężyna**
- Tworzywo sztuczne (PU)

Montaż




Przestrzegać wymiaru zabudowy l_3 .

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek





Informacje do zamówienia

Wymiary						Otwór ustalający H8	Skok s	Siła sprężyny ¹⁾			Nr art.		
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	min.		maks.	
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]
kulka ze stali na łożyska kulkowe, wzmocniona siła sprężyny, obustronna – rysunek 3													
18	6,5	40	8	12	17	18	1,8	120	330	-40	80	29	22140.0618

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.