

Boczne elementy dociskowe sprężynujące
22140.0622



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Materiał

- Kulka**
- Stal łożyskowa, utwardzana
- Korpus**
- Stal automatowa, oksydowana
- Sprężyna**
- Tworzywo sztuczne (PU)

Montaż


Przestrzegać wymiaru zabudowy l_3 .

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek





Informacje do zamówienia

Wymiary						Otwór ustalający H8	Skok s	Siła sprężyny ¹⁾		min. maks.	[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁	F ₂			
+0,1						[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]		
kulka ze stali na łożyska kulkowe, wzmocniona siła sprężyny, obustronna – rysunek 3												
22	8	45	9	15	21	22	2,5	130	540	-40 80	43	22140.0622

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.