

Elementy dociskowe sprężynujące • ze sworzniem i otworem sześciokątnym

22030.0152



Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Materiał

Sworzeń

- Stal automatowa, hartowana, oksydowana

Korpus


- Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami równoległymi



Standardowa siła sprężyny



Wzmocniona siła sprężyny

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary			SW	Skok s	Siła sprężyny ¹⁾		 maks.		Nr art.
d ₁	d ₂	l			F ₁	F ₂			
[mm]			[mm]	[mm]	~	~	[°C]	[g]	
stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny									
M12	6.2	26	6	3.5	38	96	250	13	22030.0152

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.