

Gwintowane Sworznie Blokujące • samozabezpieczające, z łożyskiem osiowym

22356.1506



Opis produktu

Gwintowane sworznie blokujące służą do szybkiego mocowania, blokowania, regulacji, zmiany i zabezpieczenia. Szybkie i łatwe odblokowanie dla często powtarzających się połączeń.

Po naciśnięciu przycisku segmenty gwintowane odblokowują się, a gwintowany kolek blokujący można włożyć lub wyjąć z gwintowanego otworu. Czasochłonne wkręcanie i wykręcanie nie jest konieczne.

Gwintowany Sworzień Blokujący charakteryzuje się następującymi cechami i zaletami:

- zabezpieczony przed korozją
- nie wymaga czasochłonnego dokręcania i odkręcania
- samoblokujący dzięki sile sprężyny
- z łożyskiem osiowym

Zalety łożyska osiowego:

- Podwójna siła zacisku przy takim samym rozmiarze uchwytu dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego.
- Ochrona komponentu dzięki stałej powierzchni styku.
- Low setting behaviour due to higher pretensioning force in the bolt or thread.
- Mniejsza siła wymagana do zwolnienia.

Materiał

Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Uchwyt

- Termoplastyczny PA 6, czarny, matowy podobny do RAL 9005

Przycisk

- Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Łożysko osiowe

- Stal nierdzewna

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Montaż

Gwintowane sworznie blokujące można zamontować tylko w gwincie zgodnym z wymiarem.

Montaż:

1. Wciśnij przycisk
2. Wsuń sworznień do gwintowanego otworu
3. Zwolnij przycisk

Demontaż:

1. Odkręć gwintowany trzpień zabezpieczający o ok. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
2. Wciśnij przycisk
3. Wyśuń sworznień z otworu gwintowanego

Działanie

Segmenty gwintowane są zwalniane przez wciśnięcie przycisku.

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Ze względu na geometrię gwintu, siła zacisku jest większa przy mniejszych rozmiarach gwintu.


Akcesoria

Może być łatwo wyposażony w linkę zabezpieczającą EH 22355.

Inne produkty

- Gwintowane Sworznie Blokujące, samozabezpieczające
- Linki mocujące, dla gwintowanych sworzni blokujących

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary								Gwint			Moment	Siła	Uzyskany	Siła		Odporność	Nr art.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	montażowy	min.	maks.	dociągający	mocowan	moment	mocowan		na ścinanie,	
											maks.	maks.	dokręcania	~ ²⁾		podwójne ³⁾	
[mm]								[mm]	[°C]		[Nm]	[kN]	[Nm]	[kN]	[g]	[kN]	
Stal nierdzewna																	
M16	30	13,8	40	30	49	98,4	12	M16	-30	80	5	3	3,5	2,2	150	179,4	22356.1506


¹⁾ Średnia siła ręki wyznaczona metodą prób.
²⁾ Wartość średnia wyznaczona metodą prób.
³⁾ Wytrzymałość na ścinanie zbliżona do DIN 50141; wartości dotyczą zastosowań w stanie włożonym (brak obciążającego momentu obrotowego).

Przykład aplikacji





Zwiększenie siły mocującej z łożyskiem osiowym
(przy nieziennej sile ręki)



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.