

Śruby kulkowe dociskowe • z łbem, pełna kulka

22710.0244



Opis produktu

Śruby dociskowe z kulą można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

Materiał

Kulka

- Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

- Stal ulepszana cieplnie, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Więcej informacji


Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary						SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym ¹⁾ maks.		Nr art.
d ₁	l ₁ ~	d ₂	l ₃	l ₄	średnica kulki				
[mm]						[mm]	[kN]	[g]	
pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie									
M24	94.7	36	24	30	18	19	120	428	22710.0244

¹⁾ Dane odnoszące się do wytrzymałości nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.