Podstawki wahliwe • regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
22741.0317



Opis produktu

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.
Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

Materiał

Element sprężyny
- Termoplastyczny PUR

Kulka
- Stal łożyskowa, hartowana

Korpus
- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana


Nakrętka
- Stal oksydowana (ISO 4035)

Więcej informacji


Uwagi


Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek



Rysunek 1





Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary						Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	Moment dociągający maks.		Nr art.
d_1	l	l_1	d_2	e	średnica kulki				
[mm]						[kN]	[Nm]	[g]	
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie									
M12	50,7	35	8,6	19	12	15	82	56	22741.0317

Zgodność

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.