

Rolki kulkowe • wkręcane, łożysko ślizgowe

22752.0124



Opis produktu

Do pozycjonowania i wyrównywania przedmiotów obrabianych.
Ze względu na łożysko ślizgowe kula może toczyć się stale, a powierzchnia przedmiotu obrabianego jest chroniona.
W temperaturach $> 20^{\circ}\text{C}$ wartość nośna zmniejsza się liniowo. (Przykład: w 90°C nośność wynosi maksymalnie 60%)

Materiał

Łożysko

- tworzywo sztuczne

Kulka

- Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba


- Stal automatowa, oksydowana

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary			SW	obciążenie statyczne C ₀	Moment dociągający maks.	 min. maks.		Nr art.
d ₁	l ₁	średnica kulki						
[mm]			[mm]	[N]	[Nm]	[°C]	[g]	
Stal automatowa								
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	-50 90	21	22752.0124

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.