

Czujniki pozycjonujące • samonastawne, pneumatyczne
22800.0320



Opis produktu

Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów nieobrobionych (wersja ze ściętą kulką, powierzchnia żebrowana) lub elementy wstępnie obrobione (kulka ścięta, powierzchnia gładka).
Dokładność pozycjonowania dla wersji z kulą płaską i powierzchnią gładką mieści się w zakresie 0,015-0,075 mm w zależności od przedmiotu obrabianego, a dla wersji z kulą płaską i żebrowaną powierzchnią wynosi 0,005 mm.
System jest monitorowany przez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza, które wskazano na jednostce monitorującej (nr art. 22800.0701).


Materiał

- Kulka**
- Stal łożyskowa, utwardzana
- Korpus**
- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana


Więcej informacji

- Uwagi**
- Szczegółowe informacje - na zapytanie.
- Inne produkty**
- Jednostki nadzorujące , Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne

Rysunek



rysunek 1




rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]	 [g]	Nr art.
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka		
15	49	22800.0320

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.