

Korki uszczelniające Expander® • tulejka ze stali nierdzewnej  
22880.0066



Opis produktu

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.  
**Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.**

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Kulka


- Stal łożyskowa, uszlachetniona, odpuszczona

Więcej informacji

Inne produkty

- Korki uszczelniające Expander®, tulejka ze stali hartowanej
- Korki uszczelniające Expander®, tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
- Stemple do osadzania, do korka uszczelniającego Expander®

Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiary                                    |                |                     |                        |                         |                        |           |   |  | Nr art.    |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                             | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>~ | d <sub>2</sub><br>+0,1 | d <sub>3</sub><br>maks. | l <sub>3</sub><br>min. | x<br>±0,2 | s |                                                                                       |            |
| [mm]                                       |                |                     |                        |                         |                        |           |   |                                                                                       |            |
| [g]                                        |                |                     |                        |                         |                        |           |   |                                                                                       |            |
| korpus ze stali nierdzewnej, kulka stalowa |                |                     |                        |                         |                        |           |   |                                                                                       |            |
| 16                                         | 17             | 23,7                | 16                     | 14,7                    | 16,5                   | 0,6       | 7 | 22                                                                                    | 22880.0066 |

Przykład aplikacji

| Ciśnienie robocze i kontrolne dla pierścieni rozprężno-zaciskowych z zaślepką, tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305 |                           |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Materiał podstawowy                                                                                               | ETG-100<br>AISI 1144      | C15Pb<br>1.0403 | GG-25<br>DIN 1691 | GGG-50<br>DIN 1693 | AlCuMg2<br>3.1354 | AlMgSiPb<br>3.0615 | G-AISI7Mg<br>3.2371 |
| d <sub>1</sub><br>3-10 mm                                                                                         | Ciśnienie robocze p [bar] |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                                                   | 450                       | 450             | 450               | 450                | 450               | 380                | 380                 |
|                                                                                                                   | Test p [bar]              |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                                                   | 1400                      | 1400            | 1400              | 1400               | 1400              | 1200               | 1200                |
| d <sub>1</sub><br>12-22 mm                                                                                        | Ciśnienie robocze p [bar] |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                                                   | 350                       | 350             | 350               | 350                | 350               | 280                | 280                 |
|                                                                                                                   | Test p [bar]              |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                                                   | 1150                      | 1150            | 1150              | 1150               | 1150              | 900                | 900                 |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.