

Korki uszczelniające Expander® • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
22880.0083



Opis produktu

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.
Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Kulka


- Stal nierdzewna 1.4301

Więcej informacji

Inne produkty

- Korki uszczelniające Expander®, tulejka ze stali hartowanej
- Korki uszczelniające Expander®, tulejka ze stali nierdzewnej
- Stemple do osadzania, do korka uszczelniającego Expander®

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary									Nr art.
d ₁	l ₁	l ₂	d ₂ +0,1	d ₃ maks.	l ₃ min.	x ±0,2	s		
[mm]									
tuleja i kulka ze stali nierdzewnej									
3	3,6	4,55	3	2,2	3,4	0,4	1,2	0,2	22880.0083

Przykład aplikacji

Ciśnienie robocze i kontrolne dla pierścieni rozprężno-zaciskowych z zaślepką, tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305							
Materiał podstawowy	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d ₁ 3-10 mm	Ciśnienie robocze p [bar]						
	450	450	450	450	450	380	380
	Test p [bar]						
d ₁ 12-22 mm	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
	Ciśnienie robocze p [bar]						
	350	350	350	350	350	280	280
d ₁ 12-22 mm	Test p [bar]						
	1150	1150	1150	1150	1150	900	900

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.