

Śruby oczkowe • DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne 22980.0081



Opis produktu

Wykonanie "wysoce precyzyjne" śrub oczkowych przewyższa jakością wykonanie wersji wg DIN. Trzpień jest walcowany - rozmiar wału jest identyczny z rozmiarem rolki. Powierzchnie o wymiarach -s- są obrabiane.
Tolerancja otworów $d_2 = H7$.

Materiał

- Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna

Więcej informacji


Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Inne produkty

- Śruby oczkowe, DIN 444, wykonanie B


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary							Nr art.
d_1	l	d_2 H7	d_3	b	s -0,2		
[mm]						[g]	
M8	40	8	18	22	9	28	22980.0081

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.