

Główki cięgieł • DIN 12240-4, z gwintem wewnętrznym

22982.0208



Opis produktu

Główki cięgieł nadają się do uniwersalnego zastosowania w aplikacjach obciążonych dynamicznie. Oprócz zastosowania w obszarach zagrożonych korozją, konstrukcja ze stali nierdzewnej może być również stosowana przy wyższych obciążeniach dynamicznych. Główki cięgieł są stosowane w łożyskach, w których konieczne są ruchy między wałem a oprawą, i gdzie ruchy nie są w linii prostej. Główki cięgieł są gotowymi do montażu elementami wyprodukowanymi zgodnie z DIN ISO 12240-4 (seria wymiarowa K). Tkanina PTFE umieszczona wewnątrz panewki łożyska oznacza, że końce pręta nie wymagają konserwacji. **Proszę zwrócić uwagę na informacje techniczne, które znajdują się na kolejnych stronach.**

Materiał

Korpus

- Stal automatowa, toczona, cynkowana

Kulka łącznika

- Stal łożyskowa, utwardzana, szlifowana, polerowana


Łożysko

- Tkanina PTFE

Pancerz łożyska

- Stal automatowa, cynkowana galwanicznie

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												α	SW	Obciążenie dynamiczne C	obciążenie statyczne C_0	min. maks.		Nr art.
d_1	l_1	b_1	b_2	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_2	l_3			[mm]	[kN]	[kN]	[°C]	[g]	
[mm]																		
gwint prawy, Stal automatowa																		
10	43	14	10,5	28	M10	12,9	15	19	57	20	13°	17	23,4	19,3	-50	150	76	22982.0208

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.