

Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe • DIN 6319
23050.0214



Opis produktu

Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.

Materiał

- Panewka stożkowa**
- Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

Montaż


Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych. Do większych otworów stosować tylko kształt G!

Więcej informacji

Inne produkty

- Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe, zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna
- Nakrętki mocujące, DIN 6330 (wysokość 1,5 d)

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary				Do	Dla śrub	Wytrzymałość przy	Moment dla połączenia		Nr art.
d ₂	d ₄	d ₅	h ₃	sworzni	d ₆	obciążeniu statycznym	śrubowego ¹⁾		
H13				d ₆		maks.	maks.		
[mm]				[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G – rysunek 3									
16,5	40	24,8	6	14	M14	53	130	47	23050.0214

¹⁾ Momenty obrotowe dokręcenia śrub z gwintem zwykłym, ewent. uwzględnić obciążenie wstępne, współczynnik tarcia μ_{total} 0,14.

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.