

Trzpień ustalający • z kołnierzem montażowym, poziomym  
22120.1120



Opis produktu

Trzpień ustalający używane są do pozycjonowania.

Materiał

- Obudowa**
- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny

- Zatrząsk**
- Stal cynkowana galwanicznie

- Zaczep**
- tworzywo sztuczne


Montaż

Montaż za pomocą podkładek ISO 7092

Działanie

W modelu z mechanizmem blokującym należy odciągnąć trzpień, przekrócić o 70° i zabezpieczyć rowkiem ustalającym. Obrócenie trzpienia spowoduje blokadę bolca w pozycji odwiedzonej.

Rysunek




Informacje do zamówienia

| Wymiary                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                |  |  | Nr art. |       |            |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| d                                          | l <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub>              | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub>                                                                        | min.                                                                                  |         | maks. |            |
| -0,05                                      | min.           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                             | ~              | ~                                                                                     |                                                                                       |         |       |            |
| [mm]                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]                         |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]     |       |            |
| z zabezpieczeniem lewostronnym – rysunek 2 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                             |                |                                                                                       |                                                                                       |         |       |            |
| 8                                          | 10             | 38             | 32             | 16             | 5,4            | 8,5            | 6              | 23             | 27             | 5,5            | 12             | 14,5           | 57             | 14                          | 21             | 27                                                                                    | -30                                                                                   | 80      | 69    | 22120.1120 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

#### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

#### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.