

## Centrujące elementy do mocowania • z elementami mocującymi

23340.0026



### Opis produktu

Do centrowania i mocowania przedmiotów z otworami. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością rzędu  $\pm 0,025$  mm. Ze względu na to, że segmenty zaciskające są szlifowane, przedmioty o surowych i / lub obrobionych powierzchniach mogą być łączone ciernie, centrowane i przytrzymywane w odpowiedniej pozycji. Centrujący element mocujący charakteryzuje się dużym skokiem i niewielką wysokością konstrukcji.

**Możliwość przykręcenia od dołu i od góry.**

### Materiał

#### Korpus

- Stal narzędziowa, utwardzona, czerniona

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

#### Segmenty napinające

- Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana i szlifowana

### Montaż


Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą  $WS_2$ .

### Więcej informacji

### Inne produkty

- Centrujące elementy do mocowania, z kulkowymi elementami mocującymi
- Centrujące elementy do mocowania, z elementami mocującymi, sterowane od dołu
- Centrujące elementy do mocowania, z kulkami mocującymi, sterowane od dołu


### Rysunek



### Informacje do zamówienia

| Wymiary                |                         |                      |                |                              |                |                |                |                |                      |                        |   | Ilość segmentów<br>n | Skok<br>s | SW              |                 | Siła<br>mocowania<br>F<br>maks. | Moment<br>ciągnący<br>maks. | Otwór ustalający     |                |                |                |                |                |                                |  | Nr art.    |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>min. | d <sub>1</sub><br>maks. | d <sub>2</sub><br>f7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub><br>+0,3<br>-1 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | h <sub>5</sub><br>-2 | l <sub>1</sub><br>±0,1 | t |                      |           | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> |                                 |                             | D <sub>1</sub><br>H7 | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | L <sub>1</sub><br>+0,5<br>-0,1 |                                                                                       |            |
| [mm]                   |                         |                      |                |                              |                |                |                |                |                      |                        |   |                      |           | [mm]            | [mm]            |                                 |                             | [kN]                 | [Nm]           | [mm]           |                |                |                |                                |                                                                                       |            |
| 26,5                   | 30,5                    | 20                   | M6             | 3                            | 19,9           | 14,2           | 13             | 6              | 28,9                 | 7                      | 8 | 3                    | 2,3       | 5               | 6               | 5                               | 17                          | 20                   | 3              | 6              | M6             | 3              | 6              | 7                              | 96                                                                                    | 23340.0026 |

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.