


## Boczne elementy dociskowe sprężynujące

22140.0110



### Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

### Materiał

#### Kulka

- Tworzywo sztuczne POM, białe

#### Korpus

- Stal automatowa, oksydowana

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Montaż




Przestrzegać wymiaru zabudowy  $l_3$ .

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek




Informacje do zamówienia

| Wymiary                                                                          |                |                |                |                |   | Otwór ustalający H8 | Skok s | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                     |  min. maks. |    |  [g] | Nr art.    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------|--------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>+0,1                                                           | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b |                     |        | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | [°C]                                                                                           |    |                                                                                         |            |
| [mm]                                                                             |                |                |                |                |   | [mm]                | [mm]   | [N]                         |                     |                                                                                                |    |                                                                                         |            |
| kulka z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny, jednostronna – rysunek 1 |                |                |                |                |   |                     |        |                             |                     |                                                                                                |    |                                                                                         |            |
| 10                                                                               | 4              | 30             | 4,2            | 7              | 4 | 10                  | 1      | 4,5                         | 9                   | -30                                                                                            | 50 | 16                                                                                      | 22140.0110 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.