

## Sworznie blokujące kulkowe • samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym

### 22370.0924



#### Opis produktu

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń. Sworzeń odporny na korozję.

Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwyty zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.

#### Materiał

##### Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4305

##### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.

##### Sprężyna

- Stal nierdzewna

#### Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

#### Referencje

Stal nierdzewna 1.4542, patrz EH 22380.


#### Akcesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

#### Inne produkty

- Sworznie blokujące kulkowe, samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie
- Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Linki mocujące
- Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
- Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A

#### Rysunek



#### Informacje do zamówienia

| Wymiary               |                |                |                |                |                |                |                | Otwór ustalający H11 | Odporność na ścinanie, podwójne <sup>1)</sup> min. | min. | maks. |     | Nr art.    |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>        | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | [mm]                 | [kN]                                               | [°C] | [g]   |     |            |
| -0,04<br>-0,08        | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                      |                                                    |      |       |     |            |
| Kolor trzonka: czarny |                |                |                |                |                |                |                |                      |                                                    |      |       |     |            |
| 25                    | 80             | 30,8           | 57,1           | 33,8           | 22             | 50,7           | 21,5           | 25                   | 386                                                | -30  | 80    | 536 | 22370.0924 |

<sup>1)</sup> Wytrzymałość na ścinanie zgodna z DIN 50141

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.