

## Sworznie blokujące kulkowe • samozabezpieczające, z uchwytem elastycznym

22380.0788



### Opis produktu

Do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Możliwość zastosowania w różnych dziedzinach, np. sport, rehabilitacja, medycyna, budowa maszyn i urządzeń, itp. Daje się szybko i łatwo otworzyć; zastosowanie do powtarzających się często połączeń.

Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

Elastyczny, ergonomiczny uchwyt ze zintegrowaną blokadą (ryglowaniem). Nowoczesny, opatentowany wzór.

### Materiał

#### Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

#### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PBT/ TPE), szare / pomarańczowe

### Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

### Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


### Akcesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

### Inne produkty

- Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Linki mocujące
- Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
- Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A

### Rysunek




\*\* Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.



Informacje do zamówienia


| Wymiary         |                |                |                |                |                |                |                | Otwór ustalający<br>H11 | <br>min. maks. |    | <br>[g] | Odporność na ścinanie, podwójne <sup>1)</sup><br>min.<br>[kN] | Nr art.    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>  | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                         |                                                                                                   |    |                                                                                            |                                                               |            |
| -0,04<br>-0,08  | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                         |                                                                                                   |    |                                                                                            |                                                               |            |
| [mm]            |                |                |                |                |                |                |                | [mm]                    | [°C]                                                                                              |    |                                                                                            |                                                               |            |
| Stal nierdzewna |                |                |                |                |                |                |                |                         |                                                                                                   |    |                                                                                            |                                                               |            |
| 16              | 40             | 19             | 49             | 21,2           | 14             | 40,5           | 24,8           | 16                      | -30                                                                                               | 80 | 109                                                                                        | 257                                                           | 22380.0788 |

<sup>1)</sup> Wytrzymałość na ścinanie zgodna z DIN 50141

Przykład aplikacji







## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.