

Elementy dociskowe boczne • gładkie, bez uszczelki - CALOWE

2B150.0065



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Materiał

Korpus

- Aluminium Al

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Sworzeń

- Tworzywo sztuczne POM, białe

Montaż

Montaż na wcisk.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x :

y równe lub większe niż $l_2 - d_2/2$,

wtedy $x = d_2/2 - s$

lub

y mniejsze niż $l_2 - d_2/2$,

wtedy $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Charakterystyka


Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Inne produkty

- Tuleje montażowe mimośrodowe, dla bocznych elementów dociskowych, gładkich - CALOWE

Rysunek



Informacje do zamówienia


Wymiary		Siła sprężyny	Wymiary		Skok	Otwór ustalający	 maks.		Nr art.
d ₁	d ₂	F maks. ¹⁾ ~	l ₁ -0,08	l ₂	s	D H8			
[w]		[lb]	[w]		[w]	[w]	[°F]	[oz]	
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny									
7/16	0.236	9	0.433	0.421	0.08	7/16	176	0.07	2B150.0065

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d_1 [w]	 [oz]	Nr art.
Narzędzie montażowe			
	7/16	1,749	22150.0831

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.