

Stopy wahlwe • z otworami mocującymi
22590.0706



Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°. Z dwoma nawierconymi otworami w podstawie w celu zamocowania.

Materiał

Element kulkowa
• Stal nierdzewna 1.4305


Podkładka
• Stal nierdzewna 1.4305

Więcej informacji


Uwagi

Dla wersji d₁ = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂ -0,5	d ₃	Wymiary				SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.		Nr art.
			l ₃	h ₁ ~	h ₂	t				
			[mm]							
podstawa i element kulkowy ze stali nierdzewnej – rysunek 1										
M6	45	6,6	32	14	6,5	5	10	8	79	22590.0706

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.