

Stopy wahlwe • z ochroną przed poślizgiem
22590.1224



Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°. Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.

Materiał


- Element kulkowa**
- Stal nierdzewna 1.4305
- Korek gumowy**
- Guma, czarna
- Podkładka**
- Stal nierdzewna 1.4305

Więcej informacji


Uwagi

Dla wersji d₁ = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



rysunek 1



rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary			SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.		Nr art.
		h ₁	h ₂	t				
		[mm]						
					[mm]	[kN]	[g]	
podstawa i element kulkowy – rysunek 1, Stal nierdzewna								
M24	69	55	24	19	36	52	517	22590.1224

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.