

Elementy dociskowe boczne · z plastikową sprężyną i kołkiem - CALOWE

2B150.0411



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Materiał

Korpus

- Aluminium Al

Sprężyna

- tworzywo sztuczne

Sworzeń

- Tworzywo sztuczne POM, białe

Montaż

Montaż na wcisk.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x :

y równe lub większe niż $l_2 - d_2/2$,

wtedy $x = d_2/2 - s$

lub


y mniejsze niż $l_2 - d_2/2$,

wtedy $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Charakterystyka

Wersja ze standardową siłą docisku = czerwona sprężyna

Rysunek



*niektóre wymiary (patrz tabela) posiadają inny kształt sworznia

Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary		Siła sprężyny F maks. ¹⁾ ~ [lb]	Wymiary		Skok s [w]	Otwór ustalający D H8 [w]	maks. [°F]	[oz]	Nr art. ²⁾
	d ₂	[w]		l ₁	l ₂					
				-0,03	±0,02					
				[w]	[w]					
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Standardowa siła sprężyny										
1/4	0,118		4,4	0,295	0,145	0,016	0,25	176	0,012	2B150.0411

¹⁾ statystyczna wartość średnia

²⁾ inny kształt sworznia (patrz rysunek)

Akcesoria

	Wymiary d ₁ [w]	 [oz]	Nr art.
Narzędzie montażowe			
	1/4	0,678	22150.0830

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.