

Stopy wahlwe • z ochroną przed poślizgiem  
22590.1495



Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°. Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem  
• Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Korek gumowy  
• Guma, czarna

Nakrętka blokująca  
• Stal czerniona, ISO 4032


Podkładka  
• Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Więcej informacji

Uwagi

Dla wersji d<sub>1</sub> = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub>                                                                    | l <sub>1</sub> | Wymiary        |                |                     |                | SW   | Wytrzymałość<br>przy obciążeniu<br>statycznym<br>maks. |  | Nr art.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   |                | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>~ | h <sub>2</sub> |      |                                                        |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                              |                |                |                |                     |                | [mm] | [kN]                                                   | [g]                                                                                   |            |
| podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie |                |                |                |                     |                |      |                                                        |                                                                                       |            |
| M24                                                                               | 100            | 69             | 91             | 55                  | 24             | 36   | 65                                                     | 1020                                                                                  | 22590.1495 |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.