

## Młotki bezdrutowe SUPERCRAFT • ergonomiczny, antypoślizgowy, odporny na złamania 3-komponentowy trzonek

### 3399.060



#### Opis produktu

Rurka młotków SUPERCRAFT jest napełniona stalowym śrutem. Oznacza to, że gdy powierzchnia uderowa uderza w obrabiany przedmiot, wypełnienie śrutowe podąża za uderzeniem z opóźnieniem. Zredukowany odrzut zapewnia optymalne wykorzystanie energii uderzenia. Dzięki temu można wykonywać bardzo mocne uderzenia. Poza tym praca za pomocą młotków SUPERCRAFT jest znacznie bezpieczniejsza, delikatniejsza dla stawów i cichsza niż za pomocą zwykłych stalowych młotków.

Wymienne wkładki mają doskonałe właściwości uderowe, maksymalną wytrzymałość i trwałość. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej.

3-składnikowy trzonek zawiera odporny na pęknięcie, elastyczny rdzeń z włókna szklanego, otoczony ergonomicznie uformowanym polipropylenem i warstwą elastomeru, która nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem lub smarem zapewnia bezpieczne trzymanie. Odporna powłoka z farby proszkowej chroni główkę przed korozją. Wszystkie spoiny zgrzewane są wykonane za pomocą robotów. Niezwykła szczelność i wysoka jakość spoin między płytą uderową z główką młotka zapobiega wysypianiu wypełnienia śrutowego pod maksymalnym obciążeniem. Wersja ta jest dostępna w rozmiarze od D 40 mm do D 60 mm.

Cechy produktu:

- Bezdrutowy, do bardzo mocnych uderzeń.
- Cicha praca, nienadwyreżająca stawów.
- Wymienne wkładki uderowe ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
- Odporny na złamanie, antypoślizgowy trzonek 3-składnikowy z rdzeniem z włókna szklanego
- W całości spawanie za pomocą robotów.
- Produkt dostępny w rozmiarze od D 40 mm do D 60 mm.

#### Przykłady zastosowań

Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, prace konserwacyjne, prace blacharskie

#### Materiał

##### Uchwyt

- Ergonomiczny trzonek z trzech komponentów

##### Wkładki

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- wytłumienie hałasu
- Do mocnego uderzania

#### Informacje do zamówienia

| Ø  |  |  | Wymiary                                |  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art.  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |                                                                                     |                                                                                     | Długość x Szerokość x Wysokość<br>[mm] |                                                                                     |               |                   |             |          |
| 60 | 145                                                                                 | 385                                                                                 | 392 x 145 x 60                         | 1625                                                                                | 4030618312581 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3399.060 |

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.