

Korki uszczelniające Expander® • z wyciąganą kotwą  
22880.0306



Opis produktu

Korki uszczelniające Expander® stosuje się do szybkiego, łatwego i ekonomicznego zamykania oraz uszczelniania otworów przy seryjnej produkcji, np.: przy otworach w układach hydraulicznych lub w skomplikowanych konstrukcjach obrabianych. W czasie montażu pierścieni z kotwą należy stosować proste w użyciu specjalne narzędzia. Korpus i kotwa są wstępnie zmontowane i przygotowane do automatycznego montażu. Prosimy o zaznajomienie się z informacjami technicznymi o produkcie znajdującymi się na następnej stronie.

Materiał


- Korpus**
- Stal nawęglana, wyżarzana
- Sworzeń**
- Stal

Więcej informacji

Inne produkty

- Narzędzia montażowe, do korków uszczelniających Expander® z wyciąganą kotwą


Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiary        |                |                              |                |                |                         |                         |  | Nr art.    |
|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub><br>+0,12<br>0 | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>maks. | l <sub>4</sub><br>maks. |                                                                                       |            |
| [mm]           |                |                              |                |                |                         |                         |                                                                                       |            |
| 6              | 3,4            | 6                            | 6,5            | 38             | 8,5                     | 12                      | 3,5                                                                                   | 22880.0306 |

Przykład aplikacji



| Ciśnienie robocze i kontrolne dla pierścieni rozprężnych z kotwą |                           |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Materiał podstawowy                                              | ETG-100<br>AISI 1144      | C15Pb<br>1.0403 | GG-25<br>DIN 1691 | GGG-50<br>DIN 1693 | AlCuMg2<br>3.1354 | AlMgSiPb<br>3.0615 | G-AISI7Mg<br>3.2371 |
| d <sub>1</sub><br>4-10 mm                                        | Ciśnienie robocze p [bar] |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                  | 500                       | 500             | 500               | 500                | 500               | 450                | 450                 |
|                                                                  | Test p [bar]              |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                  | 1600                      | 1600            | 1600              | 1600               | 1600              | 1400               | 1400                |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.