

Główki cięgieł • DIN 12240-4, z gwintem wewnętrznym

22982.0404



Opis produktu

Główki cięgieł nadają się do uniwersalnego zastosowania w aplikacjach obciążonych dynamicznie. Oprócz zastosowania w obszarach zagrożonych korozją, konstrukcja ze stali nierdzewnej może być również stosowana przy wyższych obciążeniach dynamicznych. Główki cięgieł są stosowane w łożyskach, w których konieczne są ruchy między wałem a oprawą, i gdzie ruchy nie są w linii prostej. Główki cięgieł są gotowymi do montażu elementami wyprodukowanymi zgodnie z DIN ISO 12240-4 (seria wymiarowa K). Tkanina PTFE umieszczona wewnątrz panewki łożyska oznacza, że końce pręta nie wymagają konserwacji. **Proszę zwrócić uwagę na informacje techniczne, które znajdują się na kolejnych stronach.**

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana

Kulka łącznika

- Stal nierdzewna 1.4034, utwardzana, szlifowana, polerowana


Łożysko

- Tkanina PTFE

Pancerz łożyska

- Stal nierdzewna 1.4571

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary											α	SW	Obciążenie dynamiczne C	obciążenie statyczne C ₀				Nr art.
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃					min.	maks.		
[mm]											[mm]	[kN]	[kN]	[°C]		[g]		
gwint prawy, Stal nierdzewna																		
6	30	9	6,75	20	M6	8,9	10	13	40	12	13°	11	9,3	13,1	-50	150	26	22982.0404

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.