

Kompaktowe podkładki sferyczne / panewki stożkowe • zgodne z DIN 6319
23050.0562



Opis produktu


Kompaktowe podkładki sferyczne/ panewki stożkowe to połączone na stałe elementy podkładki sferycznej i panewki stożkowej. Zalety/cechy:

- bezpieczeństwo funkcjonalne,
- zabezpieczone przed zgubieniem,
- szybki i racjonalny montaż,
- uproszczone utrzymanie zasobów,
- zakres obrotu maks. 4°.

Materiał

- Panewka stożkowa**
- Stal nierdzewna 1.4305
- Podkładka sferyczna**
- Stal nierdzewna 1.4305

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary				Do sworzni	Dla śrub	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	Moment dla połączenia śrubowego ¹⁾ maks.		Nr art.
d ₁ H13	d ₂	d ₃	h	d ₆	d ₆				
[mm]				[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
Stal nierdzewna									
13	14,8	25	13,1	12	M12	24	56	28	23050.0562

¹⁾ Momenty obrotowe dokręcenia śrub z gwintem zwykłym, ewent. uwzględnić obciążenie wstępne, współczynnik tarcia μ_{total} 0,14.

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.