

Łapy • z płytą miękką wg normy DIN 6314
23190.0035



Opis produktu

Łapa z miękką płytą (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6314 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych. Płyta ochronna z mosiądzu zabezpiecza element przed uszkodzeniem. Dzięki kombinacji nakrętki DIN 6330 B (EH 23070.)/ panewki stożkowej DIN 6319 G (EH 23050.) na śrubie mocującej oraz elementu naciskowego DIN 6311 (EH 22560. zdejmowalny) na śrubie ustawnej wyrównuje się nierównoległości. Łapę naciskową można stosować obustronnie (miękka lub twarda powierzchnia mocowania).

Materiał


Płyta miękka

- Mosiądz, lutowany


Zacisk

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2




Rysunek 3

Informacje do zamówienia

Wymiar nominalny b ₁ [mm]	Wymiary												Wymiar wpustu [mm]	Wysokość mocowania		 [g]	Nr art.
	a ₁	l ₃	a ₂	b ₂	b ₃	d	e ₁	e ₂	l ₁	l ₂ ±1	l ₄	s -0,5		h ₂ min.	h ₂ maks.		
	[mm]													[mm]			
ze śrubą regulacyjną i śrubą mocującą – rysunek 3																	
14	20	80	11,6	40	14	M12	21	40	100	15	12	3	12	10	28	740	23190.0035

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.