

## Naprężacze kompaktowe

### 23690.0016



#### Opis produktu

Naprężacz kompaktowy jest uniwersalnym elementem mocującym. Ze względu na samoblokującą się dźwignię mocującą zastosowanie jest niezależne czy pozycja jest pionowa czy pozioma..

Cechy:

- Precyzyjne, dokładnie ustawione mocowanie
- Prosta, uniwersalna eksploatacja
- Wysoka siła naprężająca przy niewielkim momencie obrotowym dociągnięcia, niewielka podatność na zużycie dzięki umieszczeniu dźwigni naprężającej na łożysku
- Płynny, duży zakres mocowania
- Wysuwana dźwignia naprężająca pozwalająca na prostą wymianę elementu mocowanego
- Dźwignia naprężająca wyposażona w gwint mocujący przeznaczony do różnego rodzaju elementów mocujących, np. śruby dociskowe kulkowe (EH 22700. - EH 22720.), nakładki wahadłowe (EH 22730./EH 22740.), itp.
- Duży zakres regulacji z zachowaniem stałej siły naprężającej
- Płynne zwiększanie zakresu mocowania dzięki przystawce do dopasowania wysokości 23680.0112/.0116
- Proste i elastyczne możliwości mocowania
- Ochrona antykorozyjna
- Niewrażliwy na zabrudzenia i wióry

#### Materiał

##### Korpus

- Stal ulepszana cieplnie czarna, z powłoką

##### Dźwignia zaciskowa

- Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, z powłoką koloru srebrnego

#### Montaż

Montaż i konfiguracja:

1. Zdjąć śrubę ogranicznika ISO 4762-M 6 x 10.
2. Przesunąć dźwignię do tyłu a następnie ją zdjąć.
3. Zamocować korpus główny za pomocą 2 śrub sześciokątnych (w zestawie).
4. Nałożyć dźwignię naprężającą na wpust prowadzący korpusu głównego i wsunąć.
5. Mocno dociągnąć śrubę ogranicznika ISO 4762 - M 6 x 10.

#### Działanie

Proces mocowania:


1. Przesunąć dźwignię naprężającą na miejsce mocowania.
2. Mocowanie odbywa się za pomocą śruby sześciokątnej.
3. Zwolnienie mocowania wykonywane jest w odwrotnej kolejności.

#### Więcej informacji

#### Inne produkty

- Adaptery wysokości, do naprężaczy kompaktowych


## Rysunek




## Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>min. | h <sub>1</sub><br>maks. | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | Wymiary            |                |                      |                |                |                |    | SW | Siła<br>mocowania<br>maks. | Moment<br>dociągający<br>maks. | [g]  | Nr art.    |
|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------------------|--------------------------------|------|------------|
|                |                |                        |                         |                |                | s<br>maks.<br>[mm] | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>+1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | b  |    |                            |                                |      |            |
| M16            | M12            | 47                     | 85                      | 70             | 126            | 85                 | 213            | 120                  | 50             | 17             | 12,5           | 55 | 18 | 25                         | 75                             | 4000 | 23690.0016 |

Przykład aplikacji





## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.