

Płaskie nakrętki radełkowane • DIN 467 EH 24760.

Opis produktu



Materiał


- Stal oksydowana, jakość 5
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Więcej informacji


Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₃ [mm]	h	k	 [g]	Nr art.
stal						
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0030
M 4	16	8	4	3,5	5,0	24760.0040
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0050
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0060
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0080
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0100
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0120¹⁾
Stal nierdzewna						
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0230
M 4	16	8	4	3,5	5,0	24760.0240
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0250
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0260
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0280
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0300

¹⁾ Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.

Przykład aplikacji

