

Śruby mocujące DIN 6332 • wkręty bez łba, kombinowane z różnymi uchwytyami

EH 24890.

4




ŚRUBY MOCUJĄCE WG DIN NA ZAMÓWIENIE

OPIS PRODUKTU

Śruby mocujące wykonywane są na zamówienie jednak części składowe znajdują się w magazynie.
Opis zamówienia wg przykładu


RYСУNEK WYMIAROWY



Rysunek 1


Śruba mocująca z

- uchwytem krzyżowym DIN 6335 z żeliwa szarego lub z tworzywa sztucznego
- uchwytem z rękojeścią gwiazdową DIN 6336 z żeliwa szarego lub z tworzywa sztucznego



Rysunek 2


Śruba mocująca z nakrętką radełkową DIN 6303.



Rysunek 3

Śruba mocująca z:

- uchwytem stożkowym DIN 99
- dźwignią zaciskową EH 24400
- dźwignią mocującą EH 24430
- dźwignią mocującą EH 24440



Rysunek 4

Śruba mocująca z elementem dociskowym DIN 6311.

Śruby mocujące DIN 6332 • wkręty bez łba, kombinowane z różnymi uchwytyami

EH 24890.

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

d ₁	l ₁ DIN 6332 rysunek 1	l ₂ Długości znamionowe gwintów rysunek 1	l ₃ Długości znamionowe gwintów rysunek 2	l ₄ Długości znamionowe gwintów rysunek 3	l ₅ Długości znamionowe gwintów rysunek 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Przykład zamówienia

Śruba mocująca, z uchwytem z rękojeścią gwiazdową DIN 6336 z żeliwa szarego i wkrętem bez łba M 10 x 60 DIN 6332, bez trzpienia dociskowego DIN 6311.

Nazwa

Śruba mocująca M 10 x 60 DIN 6332 z DIN 6336 z żeliwa szarego bez trzpienia dociskowego.

Wersja

Wkręt bez łba skleiony z częścią rękojeści, DIN 99 dodatkowe trzpienie. Śruby mocujące dostarczane bez lub z trzpieniem dociskowym DIN 6311, proszę podać w zamówieniu.