

## Opritoare laterale • cu filet și știft din plastic, cu garnitură

### 22150.0432



#### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.  
Etanșat împotriva șpanului și mizeriei.

#### Material

##### Garnitură

- CR

##### Corp

- Oțel, zincat prin galvanizare

##### Arc

- Oțel, zincat prin galvanizare

##### Bolț

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

#### Asamblare

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = distanța de centrare,

$y$  = înălțimea piesei de lucru,

$w$  = lungimea piesei de lucru,

$x$  = dimensiunea coordonatelor,

$s$  = cursa,

$z$  = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii  $x$ :

$y$  mai mare sau egal decât  $l_2 - d_2/2$ ,

atunci  $x = d_2/2 - s$

sau


$y$  mai mic decât  $l_2 - d_2/2$ ,

atunci  $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \cdot 0,123]$

#### Caracteristici

Forța arcului mărită = arc din oțel, galvanizat

#### Desen



#### Informații comandă


| d <sub>1</sub>                  | l <sub>1</sub><br>-2 | Dimensiuni                                           |  | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | Cursă<br>s | SW   | max.<br>[°C] | [g] | Ref. Nr.   |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|------------|------|--------------|-----|------------|
|                                 |                      | Forța arcului<br>F<br>max. <sup>1)</sup><br>~<br>[N] |  |                |                |            |      |              |     |            |
| [mm]                            |                      |                                                      |  | [mm]           |                | [mm]       | [mm] |              |     |            |
| Bolț: Oțel/Forța arcului mărită |                      |                                                      |  |                |                |            |      |              |     |            |
| M12                             | 11,5                 | 100                                                  |  | 6              | 10             | 1          | 10   | 110          | 5,4 | 22150.0432 |

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Accesorii

|                                                                                  | Dimensiuni<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| sculă de montaj                                                                  |                                      |                                                                                            |            |
|  | M12                                  | 76                                                                                         | 22150.0820 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.