

22340.0281



- Bucse de poziționare, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Bucse de poziționare, cu flansă, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Cabluri de fixare
- Bucse de poziționare, cu guler, DIN 172 A
- Bucse de poziționare, fără guler, DIN 179 A
- Știfturi rapide cu mâner cu buton, cu acțiune simplă - conform NAS / MS17984

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The left view is a cross-section showing a shaft with diameter $\varnothing 3$ and a hub with a central hole. The right view is a side view showing the assembly with the following dimensions:

- d_1 : Shaft diameter with tolerance -0.04 to -0.08 .
- d_2 : Hub bore diameter.
- d_3 : Hub outer diameter.
- d_4 : Hub flange outer diameter.
- l_1 : Shaft length with tolerance $+0.6$.
- l_2 : Hub bore length with tolerance ± 1 .
- l_3 : Total assembly length.
- l_4 : Hub flange length.
- l_5 : Hub bore length.
- 1.4542^{**} : A note pointing to the hub bore.

HALDER

Informații comandă

Dimensiuni										Poziție orificiu H11	min. max.	min.	g	Rezistența la forfecare, dublă¹⁾ min. kN	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		[mm]					
-0,04 -0,08	+0,6				±1										
[mm]										[mm]	[°C]		[g]	[kN]	
Oțel inoxidabil															
16	80	19	23,4	40	14	42,2	34,5	28,5		16	-30	150	224	155	22340.0281

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Exemplu de aplicație



Reclamație

Neconform RoHS

Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanșe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilitații
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.