

Uchwyty krzyżowe • z łożyskiem wzdłużnym
24700.0056




Opis produktu

- Zalety łożyska wzdłużnego:
- Podwójna siła naprężająca z tą samą wielkością rękojeści dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego.
 - Ochrona elementu dzięki stałym powierzchniom przylegania.
 - Zmniejszony zakres ruchu dzięki wyższej sile mocującej w porównaniu np. do gwintu.


Materiał

- Uchwyt**
- Tworzywo sztuczne (PA)
- Część wewnętrzna**
- Stal azotowana, czerniona
- Śruba**
- Stal oksydowana, jakość 8.8

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary								Nr art.
d ₁	d ₂	l +2	d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~	maks.		
[mm]						[°C]	[g]	
ze śrubą – rysunek 2								
50	M8	35	25	34	22,5	80	86	24700.0056

Przykład aplikacji

Zwiększenie siły mocującej z łożyskiem osiowym (przy nieziennej sile ręki)



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.