

Opritoare oscilante • cu bilă din oțel călit, striat și autoresetabil  
22731.0392



Descrierea produsului

Special pentru piese turnate (duritate mare). A se utiliza ca și suport, placă de susținere, poate fi încorporat în elementele de prindere.  
Prin resetarea poziției paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziție inițială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziție oblică.

Material

Element arc

- Termoplastic PUR


Bilă

- Pulbere sinterizată, cu striatii, nichelat

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4057, tratat termic


Desen



Informații comandă

| d <sub>1</sub>                                                         | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | Dimensiuni             |                        | Diametrul bilei | SW | Capacitate<br>portantă la<br>sarcină statică<br>max. | Moment strângere<br>max. |  | Ref. Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                        |                |                | l <sub>1</sub><br>±0,2 | l <sub>2</sub><br>-0,5 |                 |    |                                                      |                          |                                                                                       |            |
|                                                                        |                |                | [mm]                   |                        |                 |    |                                                      |                          |                                                                                       |            |
| cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striatii, Oțel inoxidabil |                |                |                        |                        |                 |    |                                                      |                          |                                                                                       |            |
| 13                                                                     | M8             | 8,3            | 13                     | 8                      | 10              | 11 | 10                                                   | 25                       | 15                                                                                    | 22731.0392 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.