

Senzori de poziție • pneumatic
22800.0020



Descrierea produsului

Se utilizează în sistemele de ghidare și fixare de control al poziției pentru piese semi-prelucrate. Acuratețe 0,015 - 0,075 mm în funcție de suprafața pieselor de lucru. Controlul se face prin presiunea aerului și este indicat la unitatea de monitorizare.

Material

Știfturi de poziționare
• Oțel pentru scule, călit, șlefuit

Garnitură
• PVC

Șurub
• Oțel, zincat prin galvanizare, calitate 4.8 (ISO 1207)

Niplu cu fișă
• Alamă

Mai multe informații

Note

Mai multe informații la cerere.

Produse asociate

- Unități de monitorizare, pentru senzori, pneumatic

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

d ₁	h ₁ h9	Dimensiuni				Ref. Nr.
		d ₂ n6	h ₂	l		
		[mm]				
conecatare jos/lateral – figura 1						
25	20	12	39	36,5	93	22800.0020

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.