

Uchwyty z regulowanym momentem
24710.0406



Opis produktu

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu. Uchwyt, podobny do nakrętki radełkowanej/śruby radełkowanej, ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym pozwala na zdefiniowanie ograniczenia momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przeskoczeniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność. Uchwyty łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją nakrętki radełkowanej / śruby radełkowanej.

Materiał

Pokrywa

- Termoplastyczny PA 6, jasno szary, zgodny RAL 7035

Mechanizm momentu obrotowego

- Stal utwardzana

Uchwyt

- Aluminium, anodowane na czarno

Część wewnętrzna

- Stal oksydowana

Śruba


- Stal oksydowana

Więcej informacji



Inne produkty

- Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Informacje do zamówienia

Wymiary							 maks. [°C]	Moment dociągający +/- 10% maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
d ₁	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂				
[mm]										
ze śrubą – rysunek 2										
42	M10	25	13,5	27	43,5	11,5	100	2	120	24710.0406

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.