

## Unitate centrală • cu senzor

22810.1008



### Descrierea produsului

Pentru poziționarea unei piese pe un element de așezare.

Unitatea este întotdeauna construită într-un element de așezare ca un singur sistem. Prin intermediul unei simple conexiuni, transmite dacă o piesă este localizată într-o anumită poziție, ca un semnal electric.

Unitatea poate fi utilizată în combinație cu diverse elemente de așezare. De exemplu, bolțurile EH 22690 din piesele standard Halder sunt potrivite.

Datele sunt transferate printr-o conexiune prin cablu. Opțional, semnalul poate fi transferat prin unde radio. Pentru modelul cu bucsă trebuie utilizată varianta cu unde radio.

Unitatea de interogare îndeplinește cerințele clasei de protecție IP6K7 ( rezistent la temperatură și robust ).

### Material

#### Cablu

- Silicon

#### Senzor

- Plastic, negru

#### Dop

- Metal

#### Corp

- Aluminiu anodizat, albastru

#### Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

### Mai multe informații

#### Note

Mai multe informații la cerere.

Erwin Halder KG este înregistrată ca producător de echipamente electrice (WEEE-Reg. No. DE 47048902).

### Produse asociate

- Opritoare cu indexare, cu senzor
- Știfturi
- Știfturi, cu suprafață de contact din plastic
- Emițător Radio, pentru unitate
- Receptor Radio, pentru unitate
- Elemente de detecție, cu adaptor pentru senzor
- Elemente de detecție, cu bolț de acționare și protecție împotriva rotirii

### Desen




Figura 1

Figura 2

Informații comandă

| Dimensiuni                 |                |                |                |                |                |                        |                        |                |                |                        |                        | SW              |                 |                 |  |  | Ref. Nr. |            |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>             | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | h <sub>1</sub><br>min. | h <sub>1</sub><br>max. | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub><br>min. | h <sub>4</sub><br>max. | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> | min.                                                                                | max.                                                                                |          |            |
| [mm]                       |                |                |                |                |                |                        |                        |                |                |                        |                        | [mm]            |                 |                 | [°C]                                                                                |                                                                                     |          | [g]        |
| unitate cu mufă – figura 2 |                |                |                |                |                |                        |                        |                |                |                        |                        |                 |                 |                 |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| M8                         | M8             | 20,3           | 12             | 15,8           | 21,4           | 30,5                   | 40,5                   | 5              | 12             | 10                     | 20                     | 30              | 1,5             | 1,5             | -25                                                                                 | 85                                                                                  | 180      | 22810.1008 |

Accesorii

|                                     |    | Ref. Nr.   |
|-------------------------------------|----|------------|
| [g]                                 |    |            |
| senzor cu buclă și cablu silinconic |    |            |
|                                     | 99 | 22810.9001 |
| senzor cu mufă și cablu silinconic  |    |            |
| <br>No Photo available              | 96 | 22810.9002 |

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.