Mâner tip schimbător de viteză

EH 24350.



Descrierea produsului

Material

Mâner
- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat
- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Maner sferic
- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Mâner cilindric
- Termoplastic PF 31, negru

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni								Ref. Nr.
d_1	l_1	d_2	d_3	l_2	l_3	max. [°C]	[g]	
		[mm]						
cu buton sferic – figura 1, Oțel								
8	**63**	M 6	20	9	18,0	110	30	24350.0020
8	**80**	M 6	20	9	18,0	110	34	24350.0022
8	**100**	M 6	20	9	18,0	110	39	24350.0024
10	**80**	M 8	25	11	22,5	110	50	24350.0030
10	**100**	M 8	25	11	22,5	110	62	24350.0032
10	**125**	M 8	25	11	22,5	110	76	24350.0034
12	**100**	M10	32	14	29,0	110	96	24350.0040
12	**125**	M10	32	14	29,0	110	118	24350.0042
12	**160**	M10	32	14	29,0	110	149	24350.0044
14	**125**	M12	35	16	32,5	110	157	24350.0050
14	**160**	M12	35	16	32,5	110	203	24350.0052
14	**200**	M12	35	16	32,5	110	251	24350.0054
16	**160**	M14	40	18	37,0	110	310	24350.0060
16	**200**	M14	40	18	37,0	110	326	24350.0062
16	**250**	M14	40	18	37,0	110	397	24350.0064
cu mâner cilindric – figura 2, Oțel								
8	**63**	M 6	18	9	40,0	110	26	24350.0120
8	**80**	M 6	18	9	40,0	110	33	24350.0122
8	**100**	M 6	18	9	40,0	110	42	24350.0124
10	**80**	M 8	21	11	50,0	110	50	24350.0130
10	**100**	M 8	21	11	50,0	110	62	24350.0132
10	**125**	M 8	21	11	50,0	110	78	24350.0134
12	**100**	M10	23	14	65,0	110	81	24350.0140
12	**125**	M10	23	14	65,0	110	103	24350.0142
12	**160**	M10	23	14	65,0	110	133	24350.0144
14	**125**	M12	26	16	80,0	110	125	24350.0150
14	**160**	M12	26	16	80,0	110	168	24350.0152

Dimensiuni								Ref. Nr.
d_1	l_1	d_2	d_3	l_2	l_3	max.		
[mm]						[°C]	[g]	
14	**200**	M12	26	16	80,0	110	216	24350.0154
16	**160**	M14	28	18	90,0	110	214	24350.0160
16	**200**	M14	28	18	90,0	110	273	24350.0162
16	**250**	M14	28	18	90,0	110	352	24350.0164
cu buton sferic – figura 1, Oțel inoxidabil								
8	**63**	M 6	20	9	18,0	110	30	24350.0520
8	**80**	M 6	20	9	18,0	110	34	24350.0522
8	**100**	M 6	20	9	18,0	110	39	24350.0524
10	**80**	M 8	25	11	22,5	110	50	24350.0530
10	**100**	M 8	25	11	22,5	110	62	24350.0532
10	**125**	M 8	25	11	22,5	110	76	24350.0534
12	**100**	M10	32	14	29,0	110	96	24350.0540
12	**125**	M10	32	14	29,0	110	118	24350.0542
12	**160**	M10	32	14	29,0	110	149	24350.0544
14	**125**	M12	35	16	32,5	110	157	24350.0550
14	**160**	M12	35	16	32,5	110	203	24350.0552
14	**200**	M12	35	16	32,5	110	251	24350.0554
cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil								
8	**63**	M 6	18	9	40,0	110	26	24350.0620
8	**80**	M 6	18	9	40,0	110	33	24350.0622
8	**100**	M 6	18	9	40,0	110	42	24350.0624
10	**80**	M 8	21	11	50,0	110	50	24350.0630
10	**100**	M 8	21	11	50,0	110	62	24350.0632
10	**125**	M 8	21	11	50,0	110	78	24350.0634
12	**100**	M10	23	14	65,0	110	81	24350.0640
12	**125**	M10	23	14	65,0	110	103	24350.0642
12	**160**	M10	23	14	65,0	110	133	24350.0644
14	**125**	M12	26	16	80,0	110	125	24350.0650
14	**160**	M12	26	16	80,0	110	168	24350.0652
14	**200**	M12	26	16	80,0	110	216	24350.0654

Exemplu de aplicație



Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selecta#i codul produslui dorit.