

Manetă de fixare ajustabilă • cu componente interne din oțel inoxidabil, cu șurub  
EH 24390.



Descrierea produsului

Pârghie cu reglare variabilă cu piese interioare din oțel inoxidabil. Aplicații multiple ex. medicină, industria chimică etc..

Material

- Maneta**
- Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  - Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Elemente interne

- Oțel inoxidabil 1.4305

Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305

Operații


Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații


Note


Partea filetată poate fi schimbată


Desen




Informații comandă

Dimensiuni										Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]									[g]	
portocaliu										
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	<a href="#">24390.0010</a>
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	30	<a href="#">24390.0014</a>
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	<a href="#">24390.0018</a>
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	<a href="#">24390.0022</a>
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	29	<a href="#">24390.0026</a>
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	<a href="#">24390.0041</a>
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	<a href="#">24390.0051</a>
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	<a href="#">24390.0061</a>
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	<a href="#">24390.0071</a>
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	<a href="#">24390.0081</a>
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	<a href="#">24390.0086</a>
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	<a href="#">24390.0131</a>
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	<a href="#">24390.0141</a>
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	<a href="#">24390.0151</a>
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	<a href="#">24390.0161</a>
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	<a href="#">24390.0171</a>
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	<a href="#">24390.0181</a>
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	<a href="#">24390.0191</a>
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	<a href="#">24390.0331</a>

Dimensiuni											Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>			
[mm]									[g]		
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	<a href="#">24390.0341</a>	
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	77	<a href="#">24390.0351</a>	
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	79	<a href="#">24390.0361</a>	
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	81	<a href="#">24390.0371</a>	
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	84	<a href="#">24390.0381</a>	
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	<a href="#">24390.0391</a>	
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	<a href="#">24390.0441</a>	
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	<a href="#">24390.0451</a>	
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	<a href="#">24390.0461</a>	
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	<a href="#">24390.0471</a>	
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	<a href="#">24390.0481</a>	
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	148	<a href="#">24390.0486</a>	
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	157	<a href="#">24390.0491</a>	
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	<a href="#">24390.0541</a>	
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	<a href="#">24390.0551</a>	
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	<a href="#">24390.0561</a>	
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	<a href="#">24390.0571</a>	
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	<a href="#">24390.0581</a>	
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	240	<a href="#">24390.0591</a>	
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	<a href="#">24390.0641</a>	
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	<a href="#">24390.0651</a>	
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	<a href="#">24390.0661</a>	
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	<a href="#">24390.0671</a>	
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	<a href="#">24390.0681</a>	
negru											
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	<a href="#">24390.0012</a>	
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	30	<a href="#">24390.0016</a>	
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	<a href="#">24390.0020</a>	
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	<a href="#">24390.0024</a>	
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	29	<a href="#">24390.0028</a>	
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	<a href="#">24390.0044</a>	
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	<a href="#">24390.0054</a>	
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	<a href="#">24390.0064</a>	
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	<a href="#">24390.0074</a>	
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	<a href="#">24390.0084</a>	
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	<a href="#">24390.0089</a>	
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	<a href="#">24390.0134</a>	
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	<a href="#">24390.0144</a>	
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	<a href="#">24390.0154</a>	
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	<a href="#">24390.0164</a>	
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	<a href="#">24390.0174</a>	
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	<a href="#">24390.0184</a>	
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	<a href="#">24390.0194</a>	
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	<a href="#">24390.0334</a>	
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	<a href="#">24390.0344</a>	
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	77	<a href="#">24390.0354</a>	
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	79	<a href="#">24390.0364</a>	
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	81	<a href="#">24390.0374</a>	
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	84	<a href="#">24390.0384</a>	
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	<a href="#">24390.0394</a>	
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	<a href="#">24390.0444</a>	
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	<a href="#">24390.0454</a>	
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	<a href="#">24390.0464</a>	
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	<a href="#">24390.0474</a>	
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	<a href="#">24390.0484</a>	
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	148	<a href="#">24390.0489</a>	
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	157	<a href="#">24390.0494</a>	
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	<a href="#">24390.0544</a>	
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	<a href="#">24390.0554</a>	
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	<a href="#">24390.0564</a>	
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	<a href="#">24390.0574</a>	
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	<a href="#">24390.0584</a>	

Dimensiuni										Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]										
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	240	<a href="#">24390.0594</a>
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	<a href="#">24390.0644</a>
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	<a href="#">24390.0654</a>
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	<a href="#">24390.0664</a>
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	<a href="#">24390.0674</a>
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	<a href="#">24390.0684</a>

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.