

Fjädrande tryckstift • Med huvud, med kula och invändig sexkant

22030.0930



Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft. Exakt skruvdyb tack vare huvudet

Material

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

Kula

- Kullagerstål, härdad

Fjäder


- rostfritt stål

Montering


Tänk på dimension l_3 för M 4 / M 5.

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



Standardfjäderkraft



Förstärkt fjäderkraft

Mer information

Not


Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens


Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Ritning



Storlek M4-M5




Storlek M6-M12

Orderinformation

Dimension						SW	Slag s	Fj. tryck ¹⁾		 max.	 [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃ min.			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Av automatstål, normalt fjädertryck												
M4	2,5	6	12	9	7,5	2	0,8	8	14	250	1	22030.0930

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."