

## Fjädrande tryckstift • med kula och spår

22050.0605



## Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

## Kula


- Rostfritt stål, härdad

## Fjäder

- rostfritt stål

## Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.  
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

## Referens


Gängläsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

## Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med kula och spår - TUM

## Ritning




## Orderinformation

| Dimension                                |                |    |     | Slag<br>s | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                     | <br>max. |  | Art.nr.    |
|------------------------------------------|----------------|----|-----|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                           | d <sub>2</sub> | l  | n   |           | F <sub>1</sub><br>~     | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                               |                                                                                       |            |
| [mm]                                     |                |    |     | [mm]      | [N]                     |                     | [°C]                                                                                          | [g]                                                                                   |            |
| Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck |                |    |     |           |                         |                     |                                                                                               |                                                                                       |            |
| M5                                       | 3              | 12 | 0.8 | 0.9       | 15                      | 22                  | 250                                                                                           | 1                                                                                     | 22050.0605 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."