

Fjädrande tryckstift • med krage och kula, främre spår

22075.0610



Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft. Detta fjädrande tryckstift karaktäriseras av kragen med främre spår. Detta gör den användbar för jobb som kräver en plan yta vid iskruvning,

Material

Kropp

- Thermoplast blå (POM)

Kula

- Rostfritt stål, härdat

Fjäder

- rostfritt stål

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens


Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, glatt utförande, med krage och kula

Ritning




Orderinformation



Dimension						Slag s +0,1 -0,1 [mm]	Fj. tryck ¹⁾		 min. max. [°C]	 [g]	Art.nr.	
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1 [mm]	l ₁	l ₂ -0,1 [mm]	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck												
M10	6,5	12	9	1,5	1,5	1,9	9,2	17,2	-30	50	1,8	22075.0610

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	d ₁	b	Dimension [mm]	d	l	 [g]	Art.nr.
Monteringsverktyg							
	M10	60		11,7	70	72	22075.0910

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."