

Indexbultar • med dragring

22120.1444



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Dragring

- Rostfritt stål 1.4310

Montering

Låsmutter beställs separat.

Drift

Vid användandet av modell med låsning, man vridar dragringen 90° efter att ha dragit tillbaka låspinne och säkrar med haken (om låspinne inte ska skjuta ut).

Mer information

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning




Bild 1




Bild 2

Orderinformation


Dimension								Slag s	Fj. tryck ¹⁾		 max.	 [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]									[N]				
Med låsning – Bild 2, rostfritt stål													
6	M12	2	6	24	31	25	22	6	6	21	250	19	22120.1444

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]		Art.nr.
Lock nuts ISO 4035, rostfritt stål				
	M12	18	7,6	22120.0718

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."