

Swornie blokujące kulkowe • pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987

4213.B03



Opis produktu

Swornie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Swornie blokujące kulkowe (szybkoszłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

- Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700

Obróbka cieplna:

- Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302
(specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES
17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Pierścień mocujący

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302
(specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303
(specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana
- CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Działanie

Swornie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające.

Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Więcej informacji

Uwagi


Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

- Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary											Otwór ustalający maks.	Odporność na ścinanie, podwójne min.	 min. maks			opis standardowy	Nr art.	
Średnica nominalna A	A min.	A maks	Długość mocowania L +0,02 0	B ±0,005	C 0 -0,04	D maks.	E maks.	F min.	G maks	H min.			J min.					
[w]											[w]	[lbf]	[°F]		[g]			
1/4	0,247	0,2485	0,3	0,289	0,29	0,31	0,53	1,06	1,5	0,78	0,08	0,254	9.200	-65	200	21,8	MS17987C403 / NAS1334C6C03D	4213.B03

Zgodność

- Zgodny z RoHS**

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
- Nie zawiera substancji SVHC**

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
- Nie zawiera substancji Propozycji 65**

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.