

## Centrerande Spännelement • med spännsegment

23340.0046



### Produktbeskrivning

För uppspänning och centrering av arbetsstycken. Exakt självcentrering med en noggrannhet av  $\pm 0,025$  mm. Tack vare spännytornas utformning kan råa och/eller bearbetade ytor hållas fast och centreras. Stora justeringsmöjligheter och låg bygghöjd karakteriserar denna spännare.  
**Kan skruvas både uppifrån och nerifrån.**

### Material

#### Kropp

- Verktygsstål, härdat, svärtat

#### Fjäder

- rostfritt stål

#### Spännsegment

- Rostfritt stål 1.4112, härdad och slipad

### Montering


Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig  $SW_2$ .

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Centrerande Spännelement, med spännkulor
- Centrerande Spännelement, med spännsegment, hantering från botten
- Centrerande Spännelement, med spännkulor, hantering från botten


### Ritning



### Orderinformation

| Dimension              |                        |                      |                |                              |                |                |                |                |                      |                        |    | Antal<br>segment<br>n | Slag<br>s | SW              |                 | Spännkraft<br>F<br>max.<br>[kN] | Åtdragnings<br>moment<br>max.<br>[Nm] | Lokaliserings hål    |                |                |                |                |                                |                |  | Art.nr.    |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|----|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>min. | d <sub>1</sub><br>max. | d <sub>2</sub><br>f7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub><br>+0,3<br>-1 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | h <sub>5</sub><br>-2 | l <sub>1</sub><br>±0,1 | t  |                       |           | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> |                                 |                                       | D <sub>1</sub><br>H7 | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub><br>+0,5<br>±0,1 | L <sub>1</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]                   |                        |                      |                |                              |                |                |                |                |                      |                        |    |                       |           | [mm]            | [mm]            |                                 |                                       | [kN]                 | [Nm]           | [mm]           |                |                |                                |                |                                                                                       |            |
| 46.5                   | 54.5                   | 30                   | M8             | 4                            | 27.2           | 18             | 15.7           | 7.5            | 39.2                 | 11                     | 10 | 6                     | 4.6       | 6               | 8               | 6.5                             | 43                                    | 30                   | 4              | 8              | M8             | 4              | 7.5                            | 11             | 348                                                                                   | 23340.0046 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."