

Spännvinkel 23370.0145



Produktbeskrivning

Användes som spännelement till konventionella fixturer. Ett brotchat hål måste finnas i fixturen. Hålets djup anpassas till önskad uppspänningshöjd. För att skapa ett mottryck är ett stöd placerat mot den runda änden av spännvinkeln (radie 22 mm). Detta stöd kan vara halvrunt eller V-format. Spännkraften skapas genom att man skruvar in en sexkantskruv (DIN 933).

Material

Bussning

- Sätthärdat stål, sätthärdat

Kropp

- Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

skiva

- Värmebehandlat stål, stansad, mekaniskt hårt, fosfaterat

Fjäder

- Fjäderstål

Spännskruv

- Värmebehandlat stål

Mer information

Not

The tightening torque depends on the specific mounting situation.

Referens

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

Ritning




Bild 1






Bild 2





Orderinformation

Dimension														Slag	SW	Lokaliserings hä			Spännkraft	Åtdragningsmoment max.		Art.nr.
d ₁	h ₁	b ₁	d ₂	d ₃	d ₄ n6	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			D1 H7	D2	L1				
[mm]																[mm]	[mm]	[mm]				
with positioning bushing – Bild 2																						
25	10 – 20	33	M10	M10	35	78	58	11	60,5	43,5	37	110	36	10	16	35	M10	49	7,5	20	552	23370.0145

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."